

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.885 Dør med vindu

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.885 - Dør med vindu for TS, TS IT, VX SE

Istedenfor stålplatedør eller bakvegg.



Funksjoner

Art.nr	TS 8610.885
Produktbeskrivelse	Istedenfor stålplatedør eller bakvegg.
Materiale	Rammer: Aluminiumsprofil Hjørneprofiler: Støpt sink Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate	Pulverlakkert
Farge	Rammer: RAL 7035 Hjørneprofiler: RAL 7035 Vindu (maskering på innsiden): RAL 9005
Leveringsomfang	Dørramme med vindu med sikkerhetsglass Låsestang med splittlåsinnsetts 180°-hengsler (4 stk.)
Vindusflate	Bredde vindu: 660 mm Høyde vindu: 1.640 mm
Høyde vindu	1 640 mm
Montasjetips	Ved montering på bakveggen er låsdelene nødvendig

Funksjoner

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Passer for	Kapslingstype: TS TS IT VX SE Bredde: = 800 mm Høyde: = 1.800 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	14,77 kg
Bruttovekt	15,6 kg
Tolltariffnummer	76101000
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivelse	TS dør med vindu, for TS, TS IT, SE, for BH: 800x1800 mm