

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.885 Dør med vindu

Stat: 04.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.885 - Dør med vindu for TS, TS IT, VX SE

Istedenfor stålplatedør eller bakvegg.



Funksjoner

| | |
|--------------------|---|
| Art.nr | TS 8610.885 |
| Produktbeskrivelse | Istedenfor stålplatedør eller bakvegg. |
| Materiale | Rammer: Aluminiumsprofil Hjørneprofil: Støpt sink Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm |
| Overflate | Pulverlakkert |
| Farge | Rammer: RAL 7035 Hjørneprofil: RAL 7035 Vindu (maskering på innsiden): RAL 9005 |
| Leveringsomfang | Dørramme med vindu med sikkerhetsglass Låsestang med splittlåsinnsetts 180°-hengsler (4 stk.) |
| Vindusflate | Bredde vindu: 660 mm Høyde vindu: 1.640 mm |
| Høyde vindu | 1 640 mm |
| Montasjetips | Ved montering på bakveggen er låsdelene nødvendig |

Funksjoner

| | |
|----------------------------------|--|
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 55 |
| Passer for | Kapslingstype: TS TS IT VX SE Bredde: = 800 mm Høyde: = 1.800 mm |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 14,77 kg |
| Bruttovekt | 15,6 kg |
| Tolltariffnummer | 76101000 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Produktbeskrivelse | TS dør med vindu, for TS, TS IT, SE, for BH: 800x1800 mm |