

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8612.030**

**TS systemchassis 17 x 73 mm**

Stat: 06.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8612.030 - TS systemchassis 17 x 73 mm

For universell rammeoppbygging eller delmontering. Hektes ganske enkelt inn i hullrekken og sikres.



## Funksjoner

Art.nr	TS 8612.030
Utførelse	For det innvendige montasjenivået og for montering på dører
Produktbeskrivelse	For universell rammeoppbygging eller delmontering. Hektes ganske enkelt inn i hullrekken og sikres.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. montasjeskruer
Lengde	290 mm
Passer til dørbredde	400 mm
Monteringsmuligheter	På den vertikale TS, VX SE-skappprofilen: På det ytterste montasjenivået, høydejustert helt rundt På den horisontale VX SE skappprofilen oppe, i dybden I TP med skinne for innvendig utbygging: i bredden, for innvendig montasjenivå Enkel innhenging og sikring som monteringssett for apparathyller i TS, VX SE.
Montasjetips	Ved montering i TP, trenger man skinne for innvendig utbygging

# Funksjoner

Passer for	Kapslingstype: VX SE TP PC IW Bredde/dybde: 300 mm
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	1,2 kg
Bruttovekt	1,32 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarerert
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	TS Systemchassis, 17 x 73 mm, for det innvendige montasjenivået: for B/D: 300 mm, passer til dørbredde: 400 mm, L: 290 mm