

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8612.660**

**TS montasjechassis 45 x 88 mm**

Stat: 23.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8612.660 - TS montasjechassis 45 x 88 mm

Når den er montert direkte på de innvendige flatene (f.eks. tak), blir tunge påbygg avstivet. Når den er montert på siden eller bak, kan skapet skrues sikkert fast til maskinen.



## Funksjoner

Art.nr	TS 8612.660
Utførelse	for det innvendige montasjenivået
Produktbeskrivelse	Når den er montert direkte på de innvendige flatene (f.eks. tak), blir tunge påbygg avstivet. Når den er montert på siden eller bak, kan skapet skrues sikkert fast til maskinen. den doble profilen med 11 hullrekker gir mange ekstra muligheter for innvendig oppbygging.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter	På den vertikale og horisontale TS, VX SE skappprofilen
Passer for	Kapslingstype: Det innvendige montasjenivået Bredde/dybde: 600 mm
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	2,8 kg
Bruttovekt	3,02 kg
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

# Funksjoner

---

Produktbeskrivelse

TS TS Montasjehassis, 45 x 88 mm, for det innvendige  
montasjenivået: for BD: 600 mm