

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.680

TS montasjechassis 45 x 88 mm

Stat: 11.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.680 - TS montasjechassis 45 x 88 mm

Når den er montert direkte på de innvendige flatene (f.eks. tak), blir tunge påbygg avstivet. Når den er montert på siden eller bak, kan skapet skrues sikkert fast til maskinen.



Funksjoner

Art.nr	TS 8612.680
Utførelse	for det innvendige montasjenivået
Produktbeskrivelse	Når den er montert direkte på de innvendige flatene (f.eks. tak), blir tunge påbygg avstivet. Når den er montert på siden eller bak, kan skapet skrues sikkert fast til maskinen. den doble profilen med 11 hullrekker gir mange ekstra muligheter for innvendig oppbygging.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter	På den vertikale og horisontale TS, VX SE skappprofilen
Passer for	Kapslingstype: Det innvendige montasjenivået Bredde/dybde: 800 mm
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	3,638 kg
Bruttovekt	3,837 kg
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

Funksjoner

Produktbeskrivelse

TS TS Montasjehassis, 45 x 88 mm, for det innvendige
montasjenivået: for BD: 800 mm