

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.100

Systemchassis 23 x 64 mm

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.100 - Systemchassis 23 x 64 mm For VX, VX IT, VX SE, AX-plast

For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået og for montering i kompaktapparatsskap.



Funksjoner

Art.nr	VX 8617.100
Produktbeskrivelse	For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået og for montering i kompaktapparatsskap.
Fordeler	Hektes enkelt inn i systemhullene og sikres Systemhull på alle fire sider Hull oppe og nede for burmuttere for feste av egne komponenter med metriske skruer
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Montasjemuligheter VX SE	In enclosure depth 300 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
Monteringsmuligheter AX	In enclosure width/height 300 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Monteringsmuligheter, AX rustfritt stål	I husbredde/-høyde 300 mm, i forbindelse med bunn utbygginsskinne

Funksjoner

Montasjemuligheter VX sokkel	I sokkelbredde/-dybde 300 mm på sokkelpanelene, i forbindelse med sokkelutbyggingsvinkel I sokkelbredde/-dybde 400 mm ved montering på sokkel-hjørneprofiler
Passer for	Kapslingstype: VX IT VX SE AX Suitable for width or height or depth: 300 mm
Passer for	Sokkelsystem VX
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	1,08 kg
Bruttovekt	1,118 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,72
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	VX systemchassis 23 x 64 mm, for innvendig montasjenivå, for B/H/D: 300 mm

Godkjenninger

Forklaringer	PCF-declaration
--------------	-----------------