

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.170

Systemchassis 23 x 64 mm

Stat: 08.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.170 - Systemchassis 23 x 64 mm For VX, VX IT, VX SE, AX-plast

For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået og for montering i kompaktapparatsskap.



Funksjoner

| | |
|---|--|
| Art.nr | VX 8617.170 |
| Produktbeskrivelse | For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået og for montering i kompaktapparatsskap. |
| Fordeler | Hektes enkelt inn i systemhullene og sikres Systemhull på alle fire sider Hull oppe og nede for burmuttere for feste av egne komponenter med metriske skruer |
| Materiale | Stålplate |
| Overflate | Forsinket |
| Leveringsomfang | Inkl. festemateriell |
| Monteringsmuligheter VX | In enclosure height 1400 mm, on the inner mounting level |
| Monteringsmuligheter AX | In enclosure height 1400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX |
| Monteringsmuligheter, AX rustfritt stål | I kapslingshøyde 1400 mm, i forbindelse med bunn utbyggingsskinne |

Funksjoner

| | |
|-------------------------|---|
| Passer for | Kapslingstype: VX VX IT AX Suitable for width or height or depth: 1.400 mm |
| Pakkeenhet | 4 stk. |
| Nettovekt | 5 kg |
| Bruttovekt | 5,8 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 31,04 |
| Tolltariffnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Produktbeskrivelse | VX systemchassis 23 x 64 mm, for innvendig montasjenivå, for B/ H/D: 1400 mm |

Godkjenninger

| | |
|--------------|-----------------|
| Forklaringer | PCF-declaration |
|--------------|-----------------|