

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.500

Rekkemonteringsbrakett, innvendig

Stat: 28.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.500 - Rekkemonteringsbrakett, innvendig for VX, VX IT

Fleksibel posisjonering og kan monteres helt rundt på monteringsstedet. For rask og sikker montering, forfra eller fra siden.

Funksjoner

Art.nr	VX 8617.500
Fordeler	Rask og sikker montering enten forfra eller fra siden Kan monteres helt rundt på monteringsstedet Fleksibel plassering, dermed kan kollisjoner med innbygde enheter unngås
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Rekkemonteringsbrakett, innvendig Pakning Inkl. festemateriell
Henvisning	1 sett er tilstrekkelig for ett monteringssted
Passer for	Kapslingstype: VX VX IT
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Pakkeenhet	6 stk.
Nettovekt	1,38 kg
Bruttovekt	1,44 kg
Tolltariffnummer	83024900
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Produktbeskrivelse	VX rekkemonteringsbrakett, innvendig

Godkjenninger

Godkjenninger

UL + C-UL - FTTA