


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8617.820

## DIN-skinne 48 x 26 mm

Stat: 22.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.820 - DIN-skinne 48 x 26 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

For tunge komponenter som f.eks. transformatorer. T-hodeskrue og avlange hull i bæreskinnen gir mulighet for alle typer montering.



## Funksjoner

Art.nr	VX 8617.820
Produktbeskrivelse	
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter VX	In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level and in the base
Montasjemuligheter VX SE	In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Monteringsmuligheter AX	I skapbredde 1000 mm, i forbindelse med skinne for innvendig utbygging av AX og bunnutbyggingsskinne for AX
Monteringsmuligheter PC	In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Monteringsmuligheter IW	In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base

# Funksjoner

---

Passer for	Kapslingstype: VX VX SE PC IW AX Styrepuvt CX Bredde: = 1.000 mm
------------	--

---

Pakkeenhet	2 stk.
------------	--------

---

Nettovekt	4,64 kg
-----------	---------

---

Bruttovekt	4,913 kg
------------	----------

---

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	20,87
-------------------------	-------

---

Tolltariffnummer	73269098
------------------	----------

---

ETIM 9	EC001285
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27189261
------------	----------

---

Produktbeskrivelse	VX bæreskinne 48 x 26 mm, for B: 1000 mm
--------------------	--

# Godkjenninger

---

Forklaringer	PCF-declaration
--------------	-----------------