


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.030 Dør med vindu

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.030 - Dør med vindu for VX

Istedenfor stålplatedør eller bakvegg.

Funksjoner

| | |
|----------------------------------|--|
| Art.nr | VX 8618.030 |
| Produktbeskrivelse | Istedenfor stålplatedør eller bakvegg. |
| Materiale | Rammer: Aluminiumsprofil Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm |
| Overflate | Pulverlakkert |
| Farge | Rammer: RAL 7035 Vindu (maskering på innsiden): RAL 9005 |
| Leveringsomfang | Dør med vindu Låsestang med splittlåsinnsetts 180°-hengsler (4 stk.) |
| IK-kode | IK08 |
| Henvisning | Ved montering på bakveggen er låsdelene nødvendig for rammene 8618.110. |
| Typeklassifisering iht. UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 55 |
| Passer for | Kapslingstype: VX Bredde: = 800 mm Høyde: = 2.000 mm |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 14,5 kg |
| Bruttovekt | 15,4 kg |
| Tolltariffnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |

Funksjoner

Produktbeskrivelse

VX dør med vindu, for BH: 800x2000 mm

Godkjenninger

Godkjenninger

UL + C-UL - FTTA

Sertifikater

Kapslingsgrad