

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8618.040 Dør med vindu

Stat: 08.07.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.040 - Dør med vindu for VX

Istedenfor stålplatedør eller bakvegg.

## Funksjoner

Art.nr	VX 8618.040
Produktbeskrivelse	Istedenfor stålplatedør eller bakvegg.
Materiale	Rammer: Aluminiumsprofil Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate	Pulverlakkert
Farge	Rammer: RAL 7035 Vindu (maskering på innsiden): RAL 9005
Leveringsomfang	Dør med vindu Låsestang med splittlåsinnsetts 180°-hengsler (4 stk.)
IK-kode	IK08
Henvisning	Ved montering på bakveggen er låsdelene nødvendig for rammene 8618.110.
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 12
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Passer for	Kapslingstype: VX Bredde: = 600 mm Høyde: = 2.200 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	14,6 kg
Bruttovekt	15,4 kg
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

# Funksjoner

---

Produktbeskrivelse

VX dør med vindu, for BH: 600x2200 mm

# Godkjenninger

---

Godkjenninger

UL + C-UL - FTTA

Sertifikater

Kapslingsgrad