


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.800

Profil til kabelinnføringen, i midten

Stat: 31.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.800 - Profil til kabelinnføringen, i midten

Profilen settes direkte på bunnplatene. Dermed kan kablene ved montering av montasjeplaten i en foretrukket montasjestilling føres direkte på en kabeloppsamlingsskinne uten større bøyeradiuser. I kombinasjon med kabelfangskinnen kan det opprettes en optimal tilpasning mellom kabelinnføring og montasjeplate.

Funksjoner

| | |
|--------------------|---|
| Art.nr | VX 8618.800 |
| Fordeler | Enkel montering Hel flate Høy tetting av kablene som er ført inn i skapet |
| Anvendelsesområder | For feste på bunnplater |
| Materiale | Hard-PVC Ikke lettantennelig, selvslukkende Temperaturbestandig inntil +60 °C Pakning: PU-skum Tverrsnitt: 30 x 25 mm |
| Leveringsomfang | Påstikkprofiler, inkl. elastiske klemprofiler |
| Henvisning | Det er nødvendig med to stk. per kabelinnføringssted Fra skapbredde 1000 mm er bunndelen delt inn i to seksjoner i bredden. Det kan brukes to kabelinnføringspunkter (venstre/høyre) |
| Passer for | Kapslingstype: VX: = 600 mm Kapslingstype: VX SE Kapslingstype: CX pultunderdel Kapslingstype: Styrepult CX |
| Pakkeenhet | 2 stk. |
| Nettovekt | 0,16 kg |
| Bruttovekt | 0,167 kg |
| Tolltariffnummer | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |

Funksjoner

Produktbeskrivelse

VX profil til kabelinnføringen, i midten, for B: 600 mm