

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8618.810

# Profil for kabelinnføringen, bak

Stat: 23.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.810 - Profil for kabelinnføringen, bak

For påmontering på bunnplate og skapramme.

## Funksjoner

Art.nr	VX 8618.810
Produktbeskrivelse	For påmontering på bunnplate og skapramme.
Fordeler	Enkel montering Hel flate Høy tetting av kablene som er ført inn i skapet
Anvendelsesområder	Zum Aufstecken an Bodenblech und Schrankrahmen
Materiale	Hard-PVC Ikke lettantennelig, selvslukkende Temperaturbestandig inntil +60 °C Pakning: PU-skum Tverrsnitt: 30 x 25 mm
Leveringsomfang	Påstikkprofiler, inkl. elastiske klemprofiler
Henvisning	Det er nødvendig med to stk. per kabelinnføringssted Fra skapbredde 1000 mm er bunndelen delt inn i to seksjoner i bredden. Det kan brukes to kabelinnføringspunkter (venstre/høyre)
Passer for	Kapslingstype: VX: = 600 mm Kapslingstype: VX SE Kapslingstype: Styrepult CX Kapslingstype: CX pultunderdel
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	0,16 kg
Bruttovekt	0,18 kg
Tolltariffnummer	39269097
ETIM 9	EC002624
ECLASS 8.0	27189265
Produktbeskrivelse	VX profil til kabelinnføringen, bak, for B: 600 mm