



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.811

Profil for kabelinnføringen, bak

Stat: 27.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.811 - Profil for kabelinnføringen, bak

For påmontering på bunnplate og skapramme.

Funksjoner

Art.nr	VX 8618.811
Produktbeskrivelse	For påmontering på bunnplate og skapramme.
Fordeler	Enkel montering Hel flate Høy tetting av kablene som er ført inn i skapet
Anvendelsesområder	Zum Aufstecken an Bodenblech und Schrankrahmen
Materiale	Hard-PVC Ikke lettantennelig, selvslukkende Temperaturbestandig inntil +60 °C Pakning: PU-skum Tverrsnitt: 30 x 25 mm
Leveringsomfang	Påstikkprofiler, inkl. elastiske klemprofiler
Henvisning	Det er nødvendig med to stk. per kabelinnføringssted Fra skapbredde 1000 mm er bunndelen delt inn i to seksjoner i bredden. Det kan brukes to kabelinnføringspunkter (venstre/høyre)
Passer for	Kapslingstype: VX: = 800 mm Kapslingstype: VX SE Kapslingstype: Styrepult CX Kapslingstype: CX pultunderdel
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	0,25 kg
Bruttovekt	0,26 kg
Tolltariffnummer	39269097
ETIM 9	EC002624
ECLASS 8.0	27189265
Produktbeskrivelse	VX profil til kabelinnføringen, bak, for B: 800 mm