

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.812

Profil for kabelinnføringen, bak

Stat: 14.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.812 - Profil for kabelinnføringen, bak

For påmontering på bunnplate og skapramme.

Funksjoner

| | |
|--------------------|---|
| Art.nr | VX 8618.812 |
| Produktbeskrivelse | For påmontering på bunnplate og skapramme. |
| Fordeler | Enkel montering Hel flate Høy tetting av kablene som er ført inn i skapet |
| Anvendelsesområder | Zum Aufstecken an Bodenblech und Schrankrahmen |
| Materiale | Hard-PVC Ikke lettantennelig, selvslukkende Temperaturbestandig inntil +60 °C Pakning: PU-skum Tverrsnitt: 30 x 25 mm |
| Leveringsomfang | Påstikkprofiler, inkl. elastiske klemprofiler |
| Henvisning | Det er nødvendig med to stk. per kabelinnføringssted Fra skapbredde 1000 mm er bunndelen delt inn i to seksjoner i bredden. Det kan brukes to kabelinnføringspunkter (venstre/høyre) |
| Passer for | Kapslingstype: VX: = 1.000 mm Kapslingstype: VX SE Kapslingstype: Styrepult CX |
| Pakkeenhet | 4 stk. |
| Nettovekt | 0,26 kg |
| Bruttovekt | 0,28 kg |
| Tolltariffnummer | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002624 |
| ECLASS 8.0 | 27189265 |
| Produktbeskrivelse | VX profil til kabelinnføringen, bak, for B: 1000 mm |