

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.820 EMC-bunnplate

Stat: 15.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.820 - EMC-bunnplate for VX

For skjermede kabler med maks. 20 mm tverrsnitt. Kombinert EMC-kontakt gir en kontakt med lav impedans mellom kabelskjerm og bunnplate. For alle 400, 500, 600 og 800 mm dype skap, i forbindelse med standard bunnplater.

Funksjoner

Art.nr	VX 8618.820
Produktbeskrivelse	For skjermede kabler med maks. 20 mm tverrsnitt. Kombinert EMC-kontakt gir en kontakt med lav impedans mellom kabelskjerm og bunnplate. For alle 400, 500, 600 og 800 mm dype skap, i forbindelse med standard bunnplater.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	1 bunnplate med utsparing 1 delt bunnplate 2 EMC-pakninger
Passer for	Kapslingstype: VX Bredde: = 600 mm
Henvisning	Ingen standardisert IP-kapslingsgrad mulig
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1,8 kg
Bruttovekt	1,94 kg
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	VX EMC gland plate, width 600 mm