

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.400

Kabelfangskinner

Stat: 03.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.400 - Kabelfangskinner Vinkelprofil for VX, TS, VX SE, PC, sokkelsystem VX

For strekkavlastning under kabelinnføringen. Dybdevariabelt feste i 25 mm hullraster på den horisontale skappprofilen eller i sokkelen.

Funksjoner

Art.nr	VX 8619.400
Produktbeskrivelse	For strekkavlastning under kabelinnføringen. Dybdevariabelt feste i 25 mm hullraster på den horisontale skappprofilen eller i sokkelen.
Materiale	Stål
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter VX	In enclosure width 400 mm, in the base
Monteringsmuligheter AX	In enclosure width 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Monteringsmuligheter, AX rustfritt stål	In enclosure width 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Montasjemuligheter VX sokkel	I sokkelbredde/-dybde 400 mm, i forbindelse med holde-/avstandsstykke
Passer for	Sokkelsystem VX
Dimensjoner	Lengde: 354 mm
Passer for	Kapslingstype: VX AX Bredde: = 400 mm
Passer for bredde	400 mm
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	2 kg
Bruttovekt	2,34 kg
Tolltariffnummer	83024900

Funksjoner

ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivelse	VX kabelfangskinne vinkelprofil, for B: 400 mm
