

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.410 Kabelfangskinner

Stat: 23.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.410 - Kabelfangskinner Vinkelprofil for VX, TS, VX SE, PC, sokkelsystem VX

For strekkavlastning under kabelinnføringen. Dybdevariabelt feste i 25 mm hullraster på den horisontale skappprofilen eller i sokkelen.

## Funksjoner

Art.nr	VX 8619.410
Produktbeskrivelse	For strekkavlastning under kabelinnføringen. Dybdevariabelt feste i 25 mm hullraster på den horisontale skappprofilen eller i sokkelen.
Materiale	Stål
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter VX	In enclosure width 600 mm, in the base
Montasjemuligheter VX SE	In enclosure width 600 mm, in the base
Monteringsmuligheter AX	In enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Monteringsmuligheter, AX rustfritt stål	I kapslingsbredde 600 mm, i forbindelse med skinne for innvendig utbygging med bunn utbyggingsskinne
Monteringsmuligheter PC	In enclosure width 600 mm, in the base
Monteringsmuligheter IW	In enclosure width 600 mm, in the base
Montasjemuligheter VX sokkel	I sokkelbredde/-dybde 600 mm, i forbindelse med holde-/avstandsstykke
Montasjemuligheter VX sokkel, rustfritt stål	I sokkelbredde 600 mm, i forbindelse med en mutter M8
Montasjemuligheter AX sokkel	I sokkelbredde 600 mm
Passer for	Sokkelsystem AX Sokkelsystem VX Sokkelsystem VX, rustfritt stål
Dimensjoner	Lengde: 554 mm

# Funksjoner

---

Passer for	Kapslingstype: VX VX SE PC IW AX CX pultunderdel Styrepult CX Bredde: = 600 mm
Passer for bredde	600 mm
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	2,8 kg
Bruttovekt	3,161 kg
Tolltariffnummer	83024900
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivelse	VX kabelfangskinne vinkelprofil, for B: 600 mm

---