

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.420 Kabelfangskinner

Stat: 02.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.420 - Kabelfangskinner Vinkelprofil for VX, TS, VX SE, PC, sokkelsystem VX

For strekkavlastning under kabelinnføringen. Dybdevariabelt feste i 25 mm hullraster på den horisontale skappprofilen eller i sokkelen.

Funksjoner

Art.nr	VX 8619.420
Produktbeskrivelse	For strekkavlastning under kabelinnføringen. Dybdevariabelt feste i 25 mm hullraster på den horisontale skappprofilen eller i sokkelen.
Materiale	Stål
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter VX	In enclosure width 800 mm, in the base
Montasjemuligheter VX SE	In enclosure width 800 mm, in the base
Monteringsmuligheter AX	In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Monteringsmuligheter, AX rustfritt stål	I kapslingsbredde 800 mm
Montasjemuligheter VX sokkel	I sokkelbredde/-dybde 800 mm, i forbindelse med holde-/avstandsstykke
Montasjemuligheter VX sokkel, rustfritt stål	I sokkelbredde 800 mm, i forbindelse med en mutter M8
Montasjemuligheter AX sokkel	I sokkelbredde 800 mm
Passer for	Sokkelsystem AX Sokkelsystem VX Sokkelsystem VX, rustfritt stål
Dimensjoner	Lengde: 754 mm

Funksjoner

Passer for	Kapslingstype: VX VX SE AX CX pultunderdel Styreput CX Bredde: = 800 mm
Passer for bredde	800 mm
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	3,8 kg
Bruttovekt	4,061 kg
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivelse	VX kabelfangskinne vinkelprofil, for B: 800 mm