

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.430 Kabelfangskinner

Stat: 23.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.430 - Kabelfangskinner Vinkelprofil for VX, TS, VX SE, PC, sokkelsystem VX

For strekkavlastning under kabelinnføringen. Dybdevariabelt feste i 25 mm hullraster på den horisontale skappprofilen eller i sokkelen.

## Funksjoner

Art.nr	VX 8619.430
Produktbeskrivelse	For strekkavlastning under kabelinnføringen. Dybdevariabelt feste i 25 mm hullraster på den horisontale skappprofilen eller i sokkelen.
Materiale	Stål
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter VX	In enclosure width 1000 mm, in the base
Montasjemuligheter VX SE	In enclosure width 1000 mm, in the base
Monteringsmuligheter AX	I skapbredde 1000 mm, i forbindelse med skinne for innvendig utbygging av AX og bunnutbyggingsskinne for AX
Monteringsmuligheter, AX rustfritt stål	I kapslingsbredde 1000 mm
Montasjemuligheter VX sokkel	I sokkelbredde/-dybde 1000 mm, i forbindelse med holde-/avstandsstykke
Montasjemuligheter VX sokkel, rustfritt stål	I sokkelbredde 1000 mm, i forbindelse med en mutter M8
Montasjemuligheter AX sokkel	I sokkelbredde 1000 mm
Passer for	Sokkelsystem AX Sokkelsystem VX Sokkelsystem VX, rustfritt stål
Dimensjoner	Lengde: 954 mm

# Funksjoner

Passer for	Kapslingstype: VX VX SE AX Styreputt CX Bredde: = 1.000 mm
Passer for bredde	1 000 mm
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	5 kg
Bruttovekt	5,14 kg
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivelse	VX kabelfangskinne vinkelprofil, for B: 1000 mm