

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.470

Holde- hhv. distansestykke

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.470 - Holde- hhv. distansestykke for sokkelsystem VX, stålplate

For fleksibelt feste av C-profil- eller kabelfangskinner. For montering i VX-sokkelen eller på skaprammeprofilen.



Funksjoner

Art.nr	VX 8619.470
Materiale	Støpt sink
Leveringsomfang	2 holde- og avstandsstykker Inkl. festemateriell
Passer for	Kapslingstype: VX TS VX SE
Vekt/VE	0,298 kg
Pakkeenhet	2 stk.
Monteringsmuligheter	På horisontal og vertikal VX-skappprofil På systemchassis for innvendig montasjenivå På den vertikale TS, VX SE skappprofilen med festemutter 8800.808 eller adapterskinne for VX-kompatibilitet På den horisontale TS skappprofilen På den horisontale VX SE skappprofilen nede På den horisontale VX SE skappprofilen oppe, i dybden På skap og skinner med rettvisklet systemhulling 12,5×11 mm På sokkelhjørneprofil med sokkelpanel, foran og bak På sokkelpaneler, på siden
For gjenger	M8
Passer for	for sokkelsystem VX, stålplate

Funksjoner

Montasjetips	I VX SE på skapprofilen i kombinasjon med adapterskinne VX M8 x 16 mm sylinderskruer med underlagsskiver er nødvendig for å feste en C-profilskinne
Nettovekt	0,28 kg
Bruttovekt	0,289 kg
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Produktbeskrivelse	VX holde-/avstandsstykke