

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.090

Sokkelpaneler, ventilerte

Stat: 10.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.090 - Sokkelpaneler, ventilerte for sokkelsystem VX, stålplate

For ventilering av apparatskap via sokkelen. For sokkelhøyde 200 mm kan det enten brukes ett eller to ventilerte paneler. Med den valgfrie panelfestingen kan du montere de ventilerte panelene også på siden av sokkelhjørneprofilen.

Funksjoner

Art.nr	VX 8660.090
Utførelse	ventilert
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Dimensjoner	Høyde: 100 mm
Passer for	Kapslingstype: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Bredde/dybde: 600 mm
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 12
Vekt/VE	1,42 kg
Pakkeenhet	2 stk.
Passer for	for sokkelsystem VX, stålplate
Nettovekt	1 kg
Bruttovekt	1,319 kg

Funksjoner

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	17,01
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Produktbeskrivelse	VX sokkelpanel, ventilert, for B/D: 600 mm, stålplate

Godkjenninger

Forklaringer	PCF-declaration
--------------	-----------------