

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8686.450

# Gulvskap rekkemontert VX25

Stat: 02.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8686.450 - Gulvskap rekkemontert VX25 C4-H

Standard i apparatskap: Skaprammer med én frontdør, bakvegg, montasjeplate, takplate, delte bunnplater. Meget godt egnet for en effektiv utbygging av skapet. Overflatebelegg analogt med DIN EN ISO 12944 korrosjonsbeskyttelsesklasse C4-H. Viktig: Vær oppmerksom på produktegenskapene og merknadene om installasjon og vedlikehold i produktbeskrivelsen.



## Funksjoner

Art.nr	VX 8686.450
Utførelse	Overflatebelegg i samsvar med DIN EN ISO 12944
Materiale	Skapramme: Stålplate, 1,5 mm Tak: Stålplate, 1,5 mm Dør: Stålplate, 2,0 mm Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate	Skapramme: Sink-magnesiumbelegg, pulverlakkert Dør, tak og bakvegg: pulverlakkert, strukturlakk Montasjeplate og bunnplater: forsinket
Farge	RAL 7035

# Funksjoner

Leveringsomfang	Skapramme Dør(er) Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre Takplate Bakvegg Bunnplater Montasjeplate 2 montasjeskinner 18 x 39 mm Lås: 3 mm splittlås
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 1.800 mm Dybde: 600 mm
Mål montasjeplate (B x H)	499 mm x 1.696 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 12
IK-kode	IK10
Antall dører	1
Henvisning	Installasjon og vedlikehold: DIN EN ISO 12944 gjelder for stålkonstruksjoner (f.eks. containere og broer) og er derfor bare delvis anvendelig for apparatskap. Testkravene for lakkering som er definert i denne serien av standarder, ble anvendt på C4-H-skapene. Vår "Analog C4-H lakkering" oppfyller kravene i den standardiserte saltspruttåketesten på 720 timer. Korrosjon kan imidlertid fortsatt forekomme på denne typen stålkapslinger. Hvis disse kapslingene brukes i korrosjonsutsatte områder, må brukeren derfor utføre regelmessig vedlikehold og reparere eventuelle skader på lakken. Avhengig av bruksområde må brukeren iverksette egnede tiltak for å beskytte mot miljømessige forhold som UV-stråling.
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	89 kg
Bruttovekt	92 kg
Tolltariffnummer	94032080

# Funksjoner

---

ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	VX rekkemonterte gulvskap, C4-H, BHD: 600x1800x600 mm, stålplate, med montasjeplate, én dør i front

---

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Produsenterklæring Samsvarserklæring

---