

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8700.840

Sidevegger, kan fastskrues, rustfritt stål

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8700.840 - Sidevegger, kan fastskrues, rustfritt stål for TS

Sidevegger, kan fastskrues, rustfritt stål, for TS.



Funksjoner

Art.nr	TS 8700.840
Fordeler	Automatisk potensialutligning og høyere EMC-beskyttelse med festebrett med kontaktelement Enkel plassering med opphengshjelp Jordingsbolter med kontaktflate
Materiale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Overflate	Børstet, ruhet 400
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Passer for	Kapslingstype: TS Høyde: = 1.800 mm Dybde: = 400 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Grunnmateriale	Rustfritt stål
Pakkeenhet	2 stk.

Funksjoner

Nettovekt	18 kg
Bruttovekt	18,4 kg
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Produktbeskrivelse	TS Sidevegger, kan fastskrues, for TS, for BD: 40x40 mm, rustfritt stål1.4301