

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.540 Kabelkanal

Stat: 24.01.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.540 - Kabelkanal for vertikal TS-profil

For montering på den vertikale skapprofilen, på to rekkemonterte skapprofiler i sammenmonteringsområdet.



Funksjoner

Art.nr	TS 8800.540
Utførelse	Bredde 100 mm, for montering på to rekkemonterte skapprofiler i sammenmonteringsområdet.
Fordeler	Kabelkanalens festepunkter er tilpasset TS profilen. Dermed bortfaller arbeidskrevende boring, noe som var nødvendig med DIN-kanalene Føringspunktene er tilpasset kombinasjonen med kabelkanalene for montasjeplate Flere føringspunkter i montasjeplatens høyde muliggjør direkte innføring i kabelkanalen
Materiale	Hard-PVC Ikke lettantennelig, selvslukkende
Farge	Iht. RAL 7030
Leveringsomfang	Kabelkanal med lokk
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Henvisning	Kan tilpasses andre skapdimensjoner.

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 100 mm Høyde: 1.600 mm Dybde: 80 mm
Passer for	Kapslingstype: TS VX SE PC IW Høyde: ≤ 1.800 mm
Driftstemperaturområde	60 °C
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	8.192
Bruttovekt	8.623
Tolltariffnummer	73269098
EAN	4028177238008
ECLASS 8.0	27400703

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---