

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.570 Kabelkanal

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.570 - Kabelkanal for vertikal TS-profil

For montering på den vertikale skapprofilen, på to rekkemonterte skapprofiler i sammenmonteringsområdet.



Funksjoner

Art.nr	TS 8800.570
Utførelse	Bredde 50 mm, for montering på en vertikal skapprofil i sideveggområdet.
Fordeler	Kabelkanalens festepunkter er tilpasset TS profilen. Dermed bortfaller arbeidskrevende boring, noe som var nødvendig med DIN-kanalene Føringspunktene er tilpasset kombinasjonen med kabelkanalene for montasjeplate Flere føringspunkter i montasjeplatens høyde muliggjør direkte innføring i kabelkanalen
Materiale	Hard-PVC Ikke lettantennelig, selvslukkende
Farge	Iht. RAL 7030
Leveringsomfang	Kabelkanal med lokk
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Henvisning	Kan tilpasses andre skapdimensjoner.

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 50 mm Høyde: 1.600 mm Dybde: 80 mm
Passer for	Kapslingstype: TS VX SE PC IW Høyde: ≤ 1.800 mm
Driftstemperaturområde	60 °C
Pakkeenhet	8 stk.
Nettovekt	8,968 kg
Bruttovekt	9,44 kg
Tolltariffnummer	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Produktbeskrivelse	TS Kabelkanal for vertikal TS-profil, BHD: 50x1600x80 mm

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---