

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.660 EMC-bunnplate

Stat: 26.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.660 - EMC-bunnplate

For skjermede kabler med maks. 20 mm diameter i forbindelse med standard bunnplater.

Funksjoner

| | |
|--------------------|--|
| Art.nr | TS 8800.660 |
| Produktbeskrivelse | For skjermede kabler med maks. 20 mm tverrsnitt. Kombinert EMC-kontakt gir en kontakt med lav impedans mellom kabelskjerm og bunnplate. For alle 400, 500, 600 og 800 mm dype skap, i forbindelse med standard bunnplater. |
| Materiale | Stålplate |
| Overflate | Forsinket |
| Leveringsomfang | Kabeloppsamlingslist med utsparing 1 delt bunnplate 2 EMC-pakninger |
| Passer for | Kapslingstype: TS Bredde: = 600 mm |
| Henvisning | Ingen standardisert IP-kapslingsgrad mulig |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 1,7 kg |
| Bruttovekt | 1,8 kg |
| Tolltariffnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeskrivelse | TS EMC-bunnplater, B: 600 mm |