

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8800.680 EMC-bunnplate

Stat: 23.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8800.680 - EMC-bunnplate

For skjermede kabler med maks. 20 mm diameter i forbindelse med standard bunnplater.

## Funksjoner

|                    |  |
|--------------------|--|
| Art.nr             | TS 8800.680  |
| Produktbeskrivelse | For skjermede kabler med maks. 20 mm tverrsnitt. Kombinert EMC-kontakt gir en kontakt med lav impedans mellom kabelskjerm og bunnplate. For alle 400, 500, 600 og 800 mm dype skap, i forbindelse med standard bunnplater. |
| Materiale          | Stålplate  |
| Overflate          | Forsinket  |
| Leveringsomfang    | Kabeloppsamlingslist med utsparing<br>1 delt bunnplate<br>2 EMC-pakninger  |
| Passer for         | Kapslingstype: TS<br>Bredde: = 800 mm  |
| Henvisning         | Ingen standardisert IP-kapslingsgrad mulig   |
| Pakkeenhet         | 1 stk.   |
| Nettovekt          | 2,4 kg   |
| Bruttovekt         | 2,554 kg   |
| Tolltariffnummer   | 94039910   |
| ETIM 9             | EC002620   |
| ECLASS 8.0         | 27189261   |
| Produktbeskrivelse | TS EMC-bunnplater, B: 800 mm   |