

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8800.680 EMC-bunnplate

Stat: 28.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8800.680 - EMC-bunnplate

For skjermede kabler med maks. 20 mm diameter i forbindelse med standard bunnplater.

## Funksjoner

Art.nr	TS 8800.680
Produktbeskrivelse	For skjermede kabler med maks. 20 mm tverrsnitt. Kombinert EMC-kontakt gir en kontakt med lav impedans mellom kabelskjerm og bunnplate. For alle 400, 500, 600 og 800 mm dype skap, i forbindelse med standard bunnplater.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Kabeloppsamlingslist med utsparing 1 delt bunnplate 2 EMC-pakninger
Passer for	Kapslingstype: TS Bredde: = 800 mm
Henvisning	Ingen standardisert IP-kapslingsgrad mulig
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	2,4 kg
Bruttovekt	2,554 kg
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	TS EMC-bunnplater, B: 800 mm