

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.751 Kabelkanal

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.751 - Kabelkanal

Med DIN-/spesialhull for direkte montering på skapprofilen eller på flater, f.eks. montasjeplater. Forutbestemte bruddpunkter på stagene og kabelkanalgulvet.



Funksjoner

| | |
|----------------------|--|
| Art.nr | TS 8800.751 |
| Utførelse | for montasjeplater for montering på VX systemhulling |
| Produktbeskrivelse | Med DIN-/spesialhull for direkte montering på skapprofilen eller på flater, f.eks. montasjeplater. Forutbestemte bruddpunkter på stagene og kabelkanalgulvet. |
| Materiale | Hard-PVC Ikke lettantennelig, selvslukkende Temperaturbestandig inntil +60 °C |
| Farge | Iht. RAL 7030 |
| Leveringsomfang | Kabelkanal med lokk |
| Bar width | 5,5 mm |
| Slot width | 4,5 mm |
| Monteringsmuligheter | Med DIN-/spesialhull for direkte montering på skapprofilen eller på flater, f.eks. montasjeplater Hvis montasjeplaten monteres bak slik at den flukter med skaprammen (monteringsposisjon ± 0 mm), lukkes de horisontalt oppbygde kabelkanalene med kabelkanalene som er montert på skapprofilen slik at de flukter |
| Henvisning | Kan avkortes for andre dimensjoner. |

Funksjoner

| | |
|--------------------|---|
| Dimensjoner | Bredde: 40 mm Dybde: 80 mm Lengde: 2.000 mm |
| Pakkeenhet | 20 stk. |
| Nettovekt | 22,98 kg |
| Bruttovekt | 24,186 kg |
| Tolltariffnummer | 39259020 |
| ETIM 9 | EC000012 |
| ECLASS 8.0 | 27400703 |
| Produktbeskrivelse | TS Kabelkanal for montasjeplate, BHD: 40x2000x80 mm |

Godkjenninger

| | |
|--------------|---|
| Forklaringer | Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK |
|--------------|---|