


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.753 Kabelkanal

Stat: 21.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.753 - Kabelkanal

Med DIN-/spesialhull for direkte montering på skapprofilen eller på flater, f.eks. montasjeplater. Forutbestemte bruddpunkter på stagene og kabelkanalgulvet.



Funksjoner

Art.nr	TS 8800.753
Utførelse	for montasjeplater for montering på VX systemhulling
Produktbeskrivelse	Med DIN-/spesialhull for direkte montering på skapprofilen eller på flater, f.eks. montasjeplater. Forutbestemte bruddpunkter på stagene og kabelkanalgulvet.
Materiale	Hard-PVC Ikke lettantennelig, selvslukkende Temperaturbestandig inntil +60 °C
Farge	Iht. RAL 7030
Leveringsomfang	Kabelkanal med lokk
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Monteringsmuligheter	Med DIN-/spesialhull for direkte montering på skapprofilen eller på flater, f.eks. montasjeplater Hvis montasjeplaten monteres bak slik at den flukter med skaprammen (monteringsposisjon ± 0 mm), lukkes de horisontalt oppbygde kabelkanalene med kabelkanalene som er montert på skapprofilen slik at de flukter
Henvisning	Kan avkortes for andre dimensjoner.

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 80 mm Dybde: 80 mm Lengde: 2.000 mm
Pakkeenhet	12 stk.
Nettovekt	17,88 kg
Bruttovekt	18,72 kg
Tolltariffnummer	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Produktbeskrivelse	TS Kabelkanal for montasjeplate, BHD: 80x2000x80 mm

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---