

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8800.755 Kabelkanal

Stat: 23.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8800.755 - Kabelkanal

Med DIN-/spesialhull for direkte montering på skapprofilen eller på flater, f.eks. montasjeplater. Forutbestemte bruddpunkter på stagene og kabelkanalgulvet.



## Funksjoner

Art.nr	TS 8800.755
Utførelse	for montasjeplater for montering på VX systemhulling
Produktbeskrivelse	Med DIN-/spesialhull for direkte montering på skapprofilen eller på flater, f.eks. montasjeplater. Forutbestemte bruddpunkter på stagene og kabelkanalgulvet.
Materiale	Hard-PVC Ikke lettantennelig, selvslukkende Temperaturbestandig inntil +60 °C
Farge	Iht. RAL 7030
Leveringsomfang	Kabelkanal med lokk
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm

# Funksjoner

Monteringsmuligheter	Med DIN-/spesialhull for direkte montering på skapprofilen eller på flater, f.eks. montasjeplater Hvis montasjeplaten monteres bak slik at den flukter med skaprammen (monteringsposisjon $\pm 0$ mm), lukkes de horisontalt oppbygde kabelkanalene med kabelkanalene som er montert på skapprofilen slik at de flukter Kabelkanal 50 mm bred for separat monterte VX25 skap med sidevegg på den vertikale profilen venstre og høyre ved siden av montasjeplaten
Henvisning	Kan avkortes for andre dimensjoner.
Dimensjoner	Bredde: 50 mm Dybde: 80 mm Lengde: 2.000 mm
Pakkeenhet	18 stk.
Nettovekt	18,9 kg
Tolltariffnummer	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Produktbeskrivelse	VX kabelkanal, for montasjeplate og skapprofil, BD: 50x80 mm, L: 2000 mm

# Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---