

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 8800.920 Sokkel, stasjonær

Stat: 09.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 8800.920 - Sokkel, stasjonær for PC, IW

Tilpasset skapenes design, høyde 100 mm, stikker ut foran.

Funksjoner

Art.nr	PC 8800.920
Produktbeskrivelse	Tilpasset skapenes design, stikker ut foran.
Materiale	Stålplate, 2,0 mm
Farge	RAL 7035 Designelement, foran: RAL 7015
Leveringsomfang	1 designelement, foran 1 sokkel-element, bak 2 sokkel-paneler, på sidene
Dimensjoner	Høyde: 100 mm
Passer for	Kapslingstype: PC IW Bredde: = 600 mm Dybde: = 600 mm
Egnet for dybde	600 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	11,92 kg
Bruttovekt	13,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	49,5 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Produktbeskrivelse	PC Sokkel, stasjonær for PC, IW, for D: 600 mm, H: 100 mm, stålplate