


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8801.330

Takplater TS

Stat: 15.03.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8801.330 - Takplater TS

Funksjoner

Art.nr	TS 8801.330
Produktbeskrivelse	For montering av kjøleaggregater for takmontering, luft/vann-varmevekslere for takmontering. Utsparingene i takplaten er plassert slik at kjøleaggregatene for takmontering står midt på skapet.
Fordeler	Enkel og rask montering
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Montasjeutsparing	Bredde:490 mm Dybde:390 mm
Distance cut-out to back	61,3 mm
Henvisning	Ved montering av kjøleaggregater på takplaten 8801.310 oppstår det konflikt med transportøyene til skapet, derfor følger det takfesteskruer med takplatene. Monteringen med takplaten 8801.340 gjøres innenfra med platevinkel og holdeklemmer.
Pakker for best.nr.	3209.... 3210.... 3383.... 3384.... 3385.... 3273....
Dimensjoner	Bredde: 767,5 mm Høyde: 13 mm Dybde: 567,5 mm
Passer for	Kapslingstype: TS Bredde: = 800 mm Dybde: = 600 mm

Funksjoner

Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	5,095 kg
Bruttvekt	5,363 kg
Tolltariffnummer	73269098
ECLASS 8.0	27182405
Produktbeskrivelse	TS Takplater, for BD: 800x600 mm

Godkjenninger

Sertifikater	EAC
--------------	-----