

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8801.580

Deldører

Stat: 05.03.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8801.580 - Deldører for TS

Valgfritt med høyre- eller venstrehengsling.



Funksjoner

Art.nr	TS 8801.580
Utførelse	Tett
Produktbeskrivelse	Egnet for TS-skap i stedet for dør eller bakvegg. Deldørene kan kombineres med hverandre. På topp og bunn er det nødvendig med et frontpanel. Valgfritt med høyre- eller venstrehengsling. På dører uten vindu (høyde 600 – 1000 mm) er det mulig å montere monitorrammen SZ 2305.000. Standard splittlåsinnssats kan erstattes med låsinnssatser, utførelse F og fra 600 mm høyde med komforthåndtak.
Materiale	Stålplate, 2 mm
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Skillestag Hengsler Låsdeler Inkl. festemateriell
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 800 mm

Funksjoner

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 54, ved komplett skap
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	9,285 kg
Bruttvekt	9,774 kg
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204