

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8802.100

Profil til kabelinnføringen, i midten

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8802.100 - Profil til kabelinnføringen, i midten for TS, TP

For feste på bunnplater.



Funksjoner

| | |
|----------------------------------|--|
| Art.nr | TS 8802.100 |
| Produktbeskrivelse | For tetting av kabelinnføringen mellom bunnplatene. |
| Fordeler | Spesielt godt egnet for kabler med samme tverrsnitt |
| Tekniske data | Elastisk klemprofil: Tverrsnitt: 30 x 25 mm |
| Anvendelsesområder | For feste på bunnplater |
| Materiale | Aluminiumsprofil Elastisk klemprofil: PU-skum |
| Leveringsomfang | Påstikkprofiler, inkl. elastiske klemprofiler |
| Henvisning | 2 stk. er nok for en bunnåpning opptil skapbredde 800 mm Fra skapbredde 1000 mm er to bunnåpninger tilgjengelig. Det kan monteres 4 stk. per skap |
| Passer for | Kapslingstype: TS: = 1.000 mm Kapslingstype: TP |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 55 ved riktig montering |
| Pakkeenhet | 4 stk. |
| Nettovekt | 0,32 kg |
| Bruttovekt | 0,351 kg |
| Tolltariffnummer | 76042990 |

Funksjoner

| | |
|--------------------|--|
| ETIM 9 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| Produktbeskrivelse | TS-profil for kabelinnføring, midt på, for TS, VX SE, TP, for B: 1000 mm |
