

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8802.160

Profil til kabelinnføringen, i midten

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8802.160 - Profil til kabelinnføringen, i midten for TS, TP

For feste på bunnplater.



Funksjoner

Art.nr	TS 8802.160
Produktbeskrivelse	For tetting av kabelinnføringen mellom bunnplatene.
Fordeler	Spesielt godt egnet for kabler med samme tverrsnitt
Tekniske data	Elastisk klemprofil: Tverrsnitt: 30 x 25 mm
Anvendelsesområder	For feste på bunnplater
Materiale	Aluminiumsprofil Elastisk klemprofil: PU-skum
Leveringsomfang	Påstikkprofiler, inkl. elastiske klemprofiler
Henvisning	2 stk. er nok for en bunnåpning opptil skapbredde 800 mm Fra skapbredde 1000 mm er to bunnåpninger tilgjengelig. Det kan monteres 4 stk. per skap
Passer for	Kapslingstype: TS: = 1.600 mm Kapslingstype: TP
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55 ved riktig montering
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	0,592 kg
Bruttovekt	0,6 kg
Tolltariffnummer	76042990

Funksjoner

ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivelse	TS-profil for kabelinnføring, midt på, for TS, VX SE, TP, for B: 1600 mm
