

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8802.165

## Profil for kabelinnføringen, bak

Stat: 24.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8802.165 - Profil for kabelinnføringen, bak for TS, TP

For feste direkte på bunnåpningen.

## Funksjoner

Art.nr	TS 8802.165
Produktbeskrivelse	For tetting av kabelinnføringen på bunnåpningen.
Fordeler	Spesielt godt egnet for kabler med samme tverrsnitt Ved montering av montasjeplaten i bakre montasjestilling kan kablene uten store bøyeradiuser føres inn direkte
Tekniske data	Elastisk klemprofil: Tverrsnitt: 30 x 25 mm
Anvendelsesområder	Plugges direkte på gulvåpning/gulvbrønn og bunnplate
Materiale	Aluminiumsprofil Elastisk klemprofil: PU-skum
Leveringsomfang	Påstikkprofiler, inkl. elastiske klemprofiler
Henvisning	2 stk. er nok for en bunnåpning opptil skapbredde 800 mm Fra skapbredde 1000 mm er to bunnåpninger tilgjengelig. Det kan monteres 4 stk. per skap
Passer for	Kapslingstype: TS: = 1.600 mm Kapslingstype: TP
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55 ved riktig montering
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	0,592 kg
Bruttovekt	0,6 kg
Tolltariffnummer	76042990
ETIM 9	EC002624
ECLASS 8.0	27189265
Produktbeskrivelse	TS-profil for kabelinnføring, bak, for TS, VX SE, TP, for B: 1600 mm