

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8806.580

Rekkeskapsystemer TS 8

Stat: 02.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8806.580 - Rekkeskapsystemer TS 8 IP 66/NEMA 4

Rekkeskapsystemer TS 8, kapslingsklasse IP 66, NEMA 4, stålplate lakkert.

Funksjoner

| | |
|---------------------------------|---|
| Art.nr | TS 8806.580 |
| Materiale | Skapramme: Stålplate, 1,5 mm Tak: Stålplate, 1,5 mm Dør: Stålplate, 2,0 mm Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm Bunn: Stålplate, 1,5 mm Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm |
| Overflate | Skapramme, dør, tak, gulv, bakvegg: dyppgrunnet og pulverlakkert, strukturlakk Montasjeplate: forsinket |
| Farge | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Skapramme Dør Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre Takplate Gulv, helt Bakvegg Montasjeplate 4 løfteører Lås: 3 mm splittlås 2 TS montasjeskinner 18 x 38 mm 2 montasjestag montert i skapdybden Tilbehørssett for sidevegger for opprustning på IP 66 |
| Dimensjoner | Bredde: 800 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 600 mm |
| Mål montasjeplate (B x H) | 699 mm x 1.896 mm |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 66 |

Funksjoner

| | |
|--------------------------------|---|
| Kapslingsgrad NEMA | NEMA 1 NEMA 4 NEMA 12 |
| Typeklassifisering iht. UL 50E | Type 1 Type 4 Type 12 |
| IK-kode | IK09 |
| Grunnmateriale | Stålplate |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 123,975 kg |
| Bruttovekt | 131,4 kg |
| Tolltariffnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | TS Rekkeskapsystemer, BHD: 800x2000x600 mm, stålplate, IP 66 / NEMA 4, inkludert montasjeplate, enkeltdør foran |

Godkjenninger

| | |
|---------------|---|
| Godkjenninger | Bureau Veritas C-UL DNV-GL UL + C-UL (listed) |
| Sertifikater | Overflate |
| Forklaringer | Produsenterklæring Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK |