

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8806.580

## Rekkeskapsystemer TS 8

Stat: 25.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8806.580 - Rekkeskapsystemer TS 8 IP 66/NEMA 4

Rekkeskapsystemer TS 8, kapslingsklasse IP 66, NEMA 4, stålplate lakkert.

## Funksjoner

Art.nr	TS 8806.580
Materiale	Skapramme: Stålplate, 1,5 mm Tak: Stålplate, 1,5 mm Dør: Stålplate, 2,0 mm Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm Bunn: Stålplate, 1,5 mm Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate	Skapramme, dør, tak, gulv, bakvegg: dyppgrunnet og pulverlakkert, strukturlakk Montasjeplate: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Skapramme Dør Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre Takplate Gulv, helt Bakvegg Montasjeplate 4 løfteører Lås: 3 mm splittlås 2 TS montasjeskinner 18 x 38 mm 2 montasjestag montert i skapdybden Tilbehørssett for sidevegger for opprustning på IP 66
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 600 mm
Mål montasjeplate (B x H)	699 mm x 1.896 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66

# Funksjoner

Kapslingsgrad NEMA	NEMA 1 NEMA 4 NEMA 12
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 4 Type 12
IK-kode	IK09
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	123,975 kg
Bruttovekt	131,4 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	TS Rekkeskapsystemer, BHD: 800x2000x600 mm, stålplate, IP 66 / NEMA 4, inkludert montasjeplate, enkeltdør foran

# Godkjenninger

Godkjenninger	Bureau Veritas C-UL DNV UL + C-UL (listed)
Sertifikater	Overflate
Forklaringer	Produsenterklæring Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK