

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8806.790

Rekkeskapsystemer TS 8

Stat: 15.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8806.790 - Rekkeskapsystemer TS 8 med dør med vindu og bakdør

TS 8 rekkeskap med aluminiumsdører med vindu og ettlags sikkerhetsglass.

Funksjoner

Art.nr	TS 8806.790
Materiale	Skapramme: Stålplate, 1,5 mm Tak: Stålplate, 1,5 mm Aluminiumsdør med vindu med ettlags sikkerhetsglass, 3 mm Bakdør: Stålplate, 2,0 mm Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm
Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Tak og bakdør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Bunnplate: forsinket Dør: pulverlakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Skapramme Takplate Bunnplater Aluminiumsdør med vindu foran, 180°-hengsler Bakdør, 130°-hengsler Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E 2 montasjestag montert i skapdybden
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 600 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55
Grunnmateriale	Aluminium
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	89
Bruttovekt	94

Funksjoner

EAN	4028177698345
-----	---------------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Godkjenninger

Godkjenninger	Bureau Veritas UL UL + C-UL (listed)
---------------	--