

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8900.060

Skillebryterdeksel (USA-versjon), for
TS

Stat: 01.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8900.060 - Skillebryterdeksel (USA-versjon), for TS

TS skillebryterdeksel (USA-versjon), iht. USA-forskrift, kun i forbindelse med betjeningshendel for hovedbryter.



Funksjoner

Art.nr	TS 8900.060
Produktbeskrivelse	Inkl. hoveddørforrigling for sikkerhetsforrigling av apparatskap og apparatskapkombinasjoner iht. USA-forskrift, kun i forbindelse med betjeningshendel for hovedbryter: Allen Bradley 1494 F-M1/P1/S1 og 140 U-K-FCX04, Square D 9422 A1, Siemens Handhabe for Max-Flex-drev for kompakteffektbryter SENTRON-serien (ED, FD, LD, JD. Ikke for Siemens effektbryter 3VL) US-bestillingsnummer: FHOH, General Electric TDA type 1 og 2, Moeller NZM-XSHGVR 12-NA.
Fordeler	Oppfyller i kombinasjon med betjeningsmekanikk, sidedørforrigling, skyvestenger kravene i UL 508 A. Kompakt konstruksjon med kun 100 mm bredde. Montasje i stedet for en sidevegg. Dermed kan alle endørs standard TS 8-skap bygges ut med dette dekslet til skillebryterskapet. Hele skapets montasjeplate blir beholdt. Monteres valgfritt på venstre eller høyre side av skapet. I forbindelse med det integrerbare TS montasjeplate-mellomstykket kan montasjenivået til hovedskapet forstørres med 100 mm i bredden.

Funksjoner

Materiale	Stålplate
Overflate	Pulverlakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. hoveddørrforrigling, dekkplate og festemateriell.
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 12
Dimensjoner	Bredde: 100 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 600 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	27,1 kg
Bruttovekt	29,6 kg
Tolltariffnummer	73269098
ECLASS 8.0	27180101

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------