

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8950.850

TS skillebryterdeksel (USA-versjon)

Stat: 05.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8950.850 - TS skillebryterdeksel (USA-versjon)

UL-kompatibel sikkerhetslåsing av apparatskap-kombinasjoner iht. USA-forskrift. Skillebryterdekslet oppfyller i kombinasjon med betjeningsmekanikk, sidedørforrigling og skyvestenger kravene i UL 508 A.



Funksjoner

Art.nr	TS 8950.850
Produktbeskrivelse	Inkl. hoveddørforrigling for sikkerhetsforriglingen av apparatskap og apparatskapkombinasjoner iht. USA-forskrift, kun i forbindelse med betjeningshendel for hovedbryter.
Fordeler	<p>Oppfyller i kombinasjon med betjeningsmekanikk, sidedørforrigling, skyvestenger kravene i UL 508 A.</p> <p>Kompakt konstruksjon med 125 mm bredde, kan monteres til høyre eller venstre på skapet. Dermed kan alle endørs standard TS 8-skap bygges ut med dette dekslet til skillebryterskapet. Hele skapets montasjenivå blir beholdt.</p> <p>I forbindelse med det integrerbare TS montasjeplate-mellomstykket kan montasjenivået til hovedskapet forstørres med 100 mm i bredden.</p> <p>Dekslet skal kun monteres på et én-dørs skap med dørramme</p> <p>To utsparinger for betjeningshåndtak på framsiden for montering på forskjellige høyder</p>

Funksjoner

Anvendelsesområder	Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 og 140 U-K-FCX04 Square D: 9422 A1 General Electric: TDA type 1 og 2 Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA for type 4x Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA for type 12 Siemens håndtak for betjeningsmekanisme med bowdenkabel (Max-Flex-drev) for kompakteffektbryter 3VL UL: 3VA9978-0CH72, stål epoksybelagt, merking ON/OFF rød/svart (også inkludert i leveransen av Max-Flex-komplettbyggesett 3VA9..8-0CK12) 3VA9978-0CH82, stål forkrommet, merking ON/OFF rød/svart 3VA9978-0CH74, stål epoksybelagt, merking ON/OFF svart/svart 3VL9600-3JP61, stål epoksy ommantlet, merking ON/OFF svart/svart Siemens håndtak for betjeningsmekanisme med bowdenkabel (Max-Flex-drev) for kompakteffektbryter 3VL UL: 3VL9600-3JP01, plast, merking ON/OFF rød/grønn (også inkludert i leveransen av Max-Flex-komplett byggesett 3VL9.00-3JM01) 3VL9600-3JP21, stål epoksy ommantlet, merking ON/OFF rødt/svart 3VL9600-3JP41, stål forkrommet, merking ON/OFF rødt/svart 3VL9600-3JP61, stål epoksy ommantlet, merking ON/OFF svart/svart Siemens håndtak for betjeningsmekanisme med bowdenkabel (Max-Flex-drev) for effektbryter i SENTRON-serie (ED, FD, LD, JD, ...) Artikkelnr. USA: FHOH, epoksybelagt stål, merking ON/OFF rødt/svart
Materiale	Stålplate
Overflate	Pulverlakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. hoveddørrigging, dekkplate og festemateriell.
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 12
Henvisning	Skapet foran skillebryterdekslet må ha én dør
Dimensjoner	Bredde: 119,5 mm Høyde: 1.800 mm Dybde: 500 mm

Funksjoner

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	15,5 kg
Bruttovekt	17 kg
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC000712
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	TS TS skillebryterdeksel (USA-versjon), BHD: 119,5x1800x500 mm

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK