

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8951.000

Skillebryterdeksel

Stat: 19.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8951.000 - Skillebryterdeksel for VX

Inkl. hoveddørforrigling for sikkerhetslåsing av apparatskap og apparatskapkombinasjoner iht. UL-forskrift. Testet i forbindelse med betjeningshendel (håndtak) for hovedbrytere fra firmaene Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton og Siemens.

Funksjoner

Art.nr	VX 8951.000
Produktbeskrivelse	Inkl. hoveddørforrigling for sikkerhetslåsing av apparatskap og apparatskapkombinasjoner iht. UL-forskrift. Testet i forbindelse med betjeningshendel (håndtak) for hovedbrytere fra firmaene Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton og Siemens.
Fordeler	Tilfredsstiller kravene i UL 508 A I forbindelse med betjeningsmekanikken, sidedørforriglingen og skyvestangen blir dette også oppfylt for rekkekombinasjoner Monteres valgfritt på venstre eller høyre side av skapet. Med dette dekslet kan alle endørs rekkeskap bygges ut til skillebryterskap. Hele skapets montasjenivå blir beholdt. I forbindelse med det integrerbare montasjeplate-mellomstykket kan montasjeflaten til hovedskapet forstørres ca. 14 %. To utsparinger for betjeningshåndtak på framsiden for montering på forskjellige høyder

Funksjoner

Anvendelsesområder	Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 og 140 U-K-FCX04 Square D: 9422 A1 General Electric: TDA type 1 og 2 Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA for type 4x Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA for type 12 Siemens: Betjeningsmekanisme med Bowden-trekk - Komplette byggesett 3VA9137-0CK12 for 3VA51 til 125A, Håndtak plast, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, rød=PÅ 3VA9137-0CK72 for 3VA51 til 125A, Håndtak stål epoksy-belagt, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, rød=PÅ 3VA9277-0CK12 for 3VA52/62 til 250A, Håndtak plast, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, rød=PÅ 3VA9277-0CK72 for 3VA52/62 bis 250A, Håndtak stål epoksy-belagt, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, rød=PÅ 3VA9477-0CK12 for 3VA53/54/63/64 til 600A, Håndtak plast, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, rød=PÅ 3VA9477-0CK72 for 3VA53/54/63/64 til 600A, Håndtak stål epoksy-belagt, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, rød=PÅ Siemens: Dybdevariabel betjeningsmekanisme – komplett byggesett 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
Materiale	Stålplate, 1,5 mm
Overflate	Pulverlakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. hoveddørrforrigling, dekkplate og festemateriell.
Dimensjoner	Bredde: 103 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 500 mm
Henvisning	Dekslet skal kun monteres på et én-dørs skap med dørramme
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55 in Verbindung mit Schränken der Baureihe VX
Protection category NEMA	NEMA 12 (i forbindelse med VX-skapserien)

Funksjoner

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	14 kg
Bruttovekt	17,5 kg
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	VX skillebryterdeksel, BHD: 125x2000x500 mm

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------