

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8951.010 Skillebryterdeksel

Stat: 22.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8951.010 - Skillebryterdeksel for VX

Inkl. hoveddørførrigling for sikkerhetslåsing av apparatskap og apparatskapkombinasjoner iht. UL-forskrift. Testet i forbindelse med betjeningshendel (håndtak) for hovedbrytere fra firmaene Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton og Siemens.

## Funksjoner

---

Art.nr	VX 8951.010
Produktbeskrivelse	Inkl. hoveddørførrigling for sikkerhetslåsing av apparatskap og apparatskapkombinasjoner iht. UL-forskrift. Testet i forbindelse med betjeningshendel (håndtak) for hovedbrytere fra firmaene Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton og Siemens.
Fordeler	<p>Tilfredsstiller kravene i UL 508 A</p> <p>I forbindelse med betjeningsmekanikken, sidedørførriglingen og skyvestangen blir dette også oppfylt for rekkekombinasjoner</p> <p>Monteres valgfritt på venstre eller høyre side av skapet. Med dette dekslet kan alle endørs rekkeskap bygges ut til skillebryterskap. Hele skapets montasjenivå blir beholdt.</p> <p>I forbindelse med det integrerbare montasjeplate-mellomstykket kan montasjeflaten til hovedskapet forstørres ca. 14 %.</p> <p>To utsparinger for betjeningshåndtak på framsiden for montering på forskjellige høyder</p>

---

# Funksjoner

Anvendelsesområder	Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 og 140 U-K-FCX04 Square D: 9422 A1 General Electric: TDA type 1 og 2 Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA for type 4x Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA for type 12 Siemens: Betjeningsmekanisme med Bowden-trekk - Komplette byggesett 3VA9137-0CK12 for 3VA51 til 125A, Håndtak plast, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, rød=PÅ 3VA9137-0CK72 for 3VA51 til 125A, Håndtak stål epoksy-belagt, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, rød=PÅ 3VA9277-0CK12 for 3VA52/62 til 250A, Håndtak plast, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, rød=PÅ 3VA9277-0CK72 for 3VA52/62 bis 250A, Håndtak stål epoksy-belagt, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, rød=PÅ 3VA9477-0CK12 for 3VA53/54/63/64 til 600A, Håndtak plast, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, rød=PÅ 3VA9477-0CK72 for 3VA53/54/63/64 til 600A, Håndtak stål epoksy-belagt, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, rød=PÅ Siemens: Dybdevariabel betjeningsmekanisme – komplett byggesett 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
Materiale	Stålplate, 1,5 mm
Overflate	Pulverlakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. hoveddørrforrigling, dekkplate og festemateriell.
Dimensjoner	Bredde: 103 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 600 mm
Henvisning	Dekslet skal kun monteres på et én-dørs skap med dørramme
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55 in Verbindung mit Schränken der Baureihe VX
Protection category NEMA	NEMA 12 (i forbindelse med VX-skapserien)

# Funksjoner

---

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	13,2 kg
Bruttovekt	18 kg
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	VX skillebryterdeksel, BHD: 125x2000x600 mm

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------