

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



GA 9121.160

Veggfestebrakett

Stat: 28.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



GA 9121.160 - Veggfestebrakett for GA

For utvendig montering på flater, uten demontering av lokket.



Funksjoner

Art.nr	GA 9121.160
Produktbeskrivelse	For utvendig montering på flater - hvis forhåndsmontert - uten demontering av lokket.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Passer for	Kapslingstype: GA Høyde: = 160 mm
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	0,2 kg
Bruttovekt	0,232 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	83024900
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	GA Veggfestebraketter for GA, for H: 160 mm