

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# GA 9121.160

## Veggfestebrakett

Stat: 14.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# GA 9121.160 - Veggfestebrakett for GA

For utvendig montering på flater, uten demontering av lokket.



## Funksjoner

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Art.nr                         | GA 9121.160  |
| Produktbeskrivelse             | For utvendig montering på flater - hvis forhåndsmontert - uten demontering av lokket.                    |
| Materiale                      | Stålplate  |
| Overflate                      | Forsinket  |
| Passer for                     | Kapslingstype: GA<br>Høyde: = 160 mm   |
| Pakkeenhet                     | 2 stk.   |
| Nettovekt                      | 0,2 kg   |
| Bruttovekt                     | 0,232 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 0,9 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer               | 83024900   |
| ETIM 9                         | EC002625   |
| ECLASS 8.0                     | 27189234   |
| Produktbeskrivelse             | GA Veggfestebraketter for GA, for H: 160 mm  |