

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



GA 9121.230

Veggfestebrakett

Stat: 16.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



GA 9121.230 - Veggfestebrakett for GA

For utvendig montering på flater, uten demontering av lokket.



Funksjoner

Art.nr	GA 9121.230
Produktbeskrivelse	For utvendig montering på flater - hvis forhåndsmontert - uten demontering av lokket.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Passer for	Kapslingstype: GA Høyde: ≥ 230 mm
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	0.26
Bruttovekt	0.287
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	83024900
EAN	4028177154520
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234