

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 9203.100

Ex-skap

Stat: 10.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 9203.100 - Ex-skap Plast AX, tom kapsling med hengslet dør

Ex-skap med hengslet dør, plast



Funksjoner

| | |
|--------------------|--|
| Art.nr | AX 9203.100 |
| Utførelse | Ex-skap |
| Anvendelsesområder | Sone 1 og 2 hhv. 21 og 22 iht. 2014/34/EF Omgivelsestemperaturområde: -40 °C...+70 °C De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene Kapslingsgrad iht. EN 60 079: Apparatbeskyttelse pga. økt sikkerhet(Ex e), apparatbeskyttelse pga. kapsling (Ex tb) |
| Materiale | Skap: glassfiberforsterket, umettet polyester, overflatemotstand: < 10 ⁹ Ω Dør: glassfiberforsterket, umettet polyester, overflatemotstand: < 10 ⁹ Ω omløpende limt silikonpakning Montasjeplate: Stålplate, forsinket. |
| Farge | RAL 9011 |
| Leveringsomfang | Skap Dør Montasjeplate |

Funksjoner

| | |
|----------------------------------|--|
| Dimensjoner | Bredde: 300 mm Høyde: 400 mm Dybde: 200 mm |
| Mål montasjeplate (B x H) | 205 mm x 325 mm |
| Materialtykkelse montasjeplate | 2,5 mm |
| Certificate IEC EX PTB 10.0011U | Ja |
| Certificate PTB 03 ATEX 1011U | Ja |
| Lås | Antall låser: 2 |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 65 |
| Protection category NEMA | Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12 |
| IK-kode | IK09 |
| Driftstemperaturområde | -40 °C...70 °C |
| Driftstemperatur | De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettvekt | 7,1 kg |
| Bruttovekt | 7,26 kg |
| Tolltariffnummer | 94037000 |
| ETIM 9 | EC002503 |
| ECLASS 8.0 | 27180502 |
| Produktbeskrivelse | AX Ex enclosure, WHD: 300x400x200 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door |

Godkjenninger

| | |
|---------------|---|
| Godkjenninger | ATEX ATEX QA IECEX IECEX QAR UR + C-UR (recognized) |
| Forklaringer | Attestation of Conformity |
