


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 9206.100

## Ex-skap

Stat: 02.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 9206.100 - Ex-skap Plast AX, tom kapsling med hengslet dør

Ex-skap med hengslet dør, plast



## Funksjoner

Art.nr	AX 9206.100
Utførelse	Ex-skap
Anvendelsesområder	Sone 1 og 2 hhv. 21 og 22 iht. 2014/34/EF Omgivelsestemperaturområde: -40 °C...+70 °C De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene Kapslingsgrad iht. EN 60 079: Apparatbeskyttelse pga. økt sikkerhet(Ex e), apparatbeskyttelse pga. kapsling (Ex tb)
Materiale	Skap: glassfiberforsterket, umettet polyester, overflatemotstand: < 10 <sup>9</sup> Ω Dør: glassfiberforsterket, umettet polyester, overflatemotstand: < 10 <sup>9</sup> Ω omløpende limt silikonpakning Montasjeplate: Stålplate, forsinket.
Farge	RAL 9011
Leveringsomfang	Skap Dør Montasjeplate

# Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 600 mm Dybde: 200 mm
Mål montasjeplate (B x H)	505 mm x 525 mm
Materialtykkelse montasjeplate	3 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U	Ja
Certificate PTB 03 ATEX 1011U	Ja
Lås	Antall låser: 2
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 65
Protection category NEMA	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
IK-kode	IK09
Driftstemperaturområde	-40 °C...70 °C
Driftstemperatur	De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	17 kg
Bruttovekt	17,74 kg
Tolltariffnummer	94037000
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502
Produktbeskrivelse	AX Ex enclosure, WHD: 600x600x200 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	ATEX ATEX QA IECEX IECEX QAR UR + C-UR (recognized)
Forklaringer	Attestation of Conformity

---